

## Ausdrehringe, Type ADR für Hand- und Kraftspannfutter (sortiert) im praktischen Set – Material: 16 MnCr 5


## Jaw turning rings, Type ADR for manual- and power chucks (sorted) in a practical kit – Material: 16 MnCr 5

### Zur Montage:

Für den optimalen Einsatz montieren Sie bitte das Set gemäß unserer Darstellung.

### Assembly:

For proper application, please assemble the kit as shown in our illustration.



SCHUNK-Type	Ident-Nr. / Id.-No.	Ring-Ø / Ring diam.	Lieferumfang / Scope of delivery
ADR 1	189 000	Ø 20 – 150	komplett, wie abgebildet complete, as illustrated

### Einzelteile zu ADR 1

### Spare parts for ADR 1

Menge / Quantity	Type	Ring-Ø / Ring diam.	Ident-Nr. / Id.-No.
1	ADRS 1	Ø 20 – 34 mm	189 100
1	ADRS 2	Ø 36 – 50 mm	189 200
1	ADRS 3	Ø 55 – 100 mm	189 300
1	ADRS 4	Ø 105 – 150 mm	189 400
1	Kombi-Aufsteckbolzen / Combinable push-on bolt		6100 000
2	Bügelgriff / U-shaped handle		9150 120
1	Klemmhalter / Bracket		9150 033
1	Lochplatte / Grid plate		9150 001