



## Harte Krallenbacken

Für Innenspannung  
Mit Spitzverzahnung 90°  
Type: SZI



## Hard Claw Jaws

For I.D.-Clamping  
With fine serration 90°  
Type: SZI

**Hinweis:**

Auflagebolzen zur Veränderung der Einspanntiefe »T« gehören nicht zum Lieferumfang! Maß- und Bestelltabellen finden Sie auf Seite 301

**Note:**

Workpiece stops to adjust the clamping depth »T« are not included in our scope of delivery and have to be ordered separately! For dimensions and ordering data see page 301



Stahl 16 MnCr 5,  
einsatzgehärtet  
Steel 16 MnCr 5,  
case hardened

passende Nutensteine auf Seite 77  
for suitable T-Nuts see page 77

BERG-FUTTERTYPE BERG CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
<b>Ø 200 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°</b>												
HES/HESF 200; KF 200 KHFF 200	60 – 91 60 – 97	203 209	SZI 20-10	123 164	17	35	50	20	M 6	22	M 12	1.6
HES/HESF 200; KF 200 KHFF 200	88 – 115 88 – 121	203 209	SZI 20-11	123 165	17	40	50	20	M 6	22	M 12	2.0
HES/HESF 200; KF 200 KHFF 200	115 – 151 120 – 157	203 209	SZI 20-12	123 166	17	40	50	20	M 6	22	M 12	1.7
<b>Ø 250 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°</b>												
HES/HESF 250; KHFF 250 KF 250	80 – 117 80 – 114	262 259	SZI 25-34	123 183	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3.5
HES/HESF 250; KHFF 250 KF 250	117 – 157 114 – 154	264 261	SZI 25-35	123 184	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3.2
HES/HESF 250; KHFF 250 KF 250	157 – 203 154 – 200	264 261	SZI 25-36	123 185	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3.0
<b>Ø 315 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°</b>												
HES/HESF 315 KF 315 KHFF 315	80 – 136 80 – 133 80 – 138	322 319 324	SZI 31-11	123 186	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4.1
HES/HESF 315 KF 315 KHFF 315	130 – 200 130 – 197 130 – 202	324 321 326	SZI 31-12	123 187	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4.2
HES/HESF 315 KF 315 KHFF 315	200 – 274 196 – 271 200 – 276	324 321 326	SZI 31-13	123 188	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3.9
<b>Ø 400 – Verzahnung 3/32" x 90° / Serration 3/32" x 90°</b>												
HES/HESF 400; KF/KHFF 400	100 – 180	407	SZI 40-11	123 195	25.5	60	78	33	M 8	35	M 20	9.0
HES/HESF 400; KF/KHFF 400	180 – 260	435	SZI 40-13	123 197	25.5	60	78	33	M 8	35	M 20	8.8
HES/HESF 400; KF/KHFF 400	260 – 340	435	SZI 40-14	123 198	25.5	60	78	33	M 8	35	M 20	7.5
HES/HESF 400; KF/KHFF 400	340 – 400	440	SZI 40-15	123 199	25.5	60	78	33	M 8	35	M 20	8.2