


Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 90°
Type: SZA-ST



passende Nutensteine auf Seite 77
for suitable T-Nuts see page 77

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 90°
Type: SZA-ST



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

BERG-FUTTERTYPE BERG CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 160 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°											
HES 160; HESF 160; KF 160	15 – 30	170	SZA-ST 16-1	175 100	17	35	40	30	19	M 12	1.2
Ø 200											
HES 200; HESF 200; KF 200; KHFF 200	20 – 45	206	SZA-ST 20-1	175 101	17	35	45	35	22	M 12	1.5
Ø 250											
HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250	20 – 55	255	SZA-ST 25-2	175 103	21	45	50	40	28	M 16	2.7
Ø 315											
HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315	40 – 80	320	SZA-ST 31-1	175 104	21	45	50	40	28	M 16	3.3
Ø 400, 500, 630 – Verzahnung 3/32" x 90° / Serration 3/32" x 90°											
HES 400; KF 400; KHFF 400	50 – 100	438	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
HES 500; KF 500	60 – 120	458	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
HES 630; KF 630	60 – 120	458	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0