

### Für Grundbacken


Typen: F und M

Mindestabnahme: 30 Stück

### For base jaws

Types: F and M

Minimum order quantity: 30 pieces



SCHUNK- Type	Ident-Nr. Id.-No.	Maße d x L Dimensions d x L	passend für SCHUNK-Grundbacken matching for SCHUNK base jaws	
F 82	158 100	M 8 x 1 x 20	SFG 160 / SFGK 160 / SFG-V 160	GB 160
			SFG 200 / SFGK 200 / SFG-L 200 / SFG-V 200	GB 200
F 1230	158 101	M 12 x 1.5 x 30	SFG 250 / SFGK 250 / SFG-L 250 / SFG-V 250	GB 250
F 1235	158 102	M 12 x 1.5 x 35	SFG 315 / SFG-L 315 / SFG-V 315	GB 400
F 1640	158 103	M 16 x 1.5 x 40	SFG 400 / SFG-L 400	
M 82	9660 026	M 8 x 20	GBK 140 / GBK 160 / GBK 200 / GBKL 200 / GBK-V 160 / GBK-V 200	
M 83	9660 027	M 8 x 22	EWB-MT 210	
M 1230	9660 045	M 12 x 30	GBK 250 / GBKL 250 / GBK-V 250 / GBK 315 / GBKL 315 / GBK-V 315 / EWB-MT 265	
M 1235	9660 046	M 12 x 35	GBK 400 / EWB-MT 315	
M 1640	9660 085	M 16 x 40	GBK 500 / EWB-MT 400 / EWB-MT 500	
M 1650	9660 205	M 16 x 50	GBK 630	
M 2040	9660 057	M 20 x 40	EWB-MT 630	