



## Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°  
Type: SZAJ-ST



passende Nutensteine auf Seite 130  
for suitable T-Nuts see page 130

## Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 1.5 mm x 60°  
Type: SZAJ-ST



Stahl 16 MnCr 5,  
einsatzgehärtet  
Steel 16 MnCr 5,  
case hardened

HOWA-FUTERTYPE HOWA CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident.-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
<b>Ø 165</b>											
HO 7 MA 6	13 – 38	175	SZAJ-ST 16-2	175 501	12	30	40	34	20	M 10	1.1
HO 22 MA 6	15 – 30	170									
HO 27 M 6	13 – 32	169									
<b>Ø 210</b>											
HO 7 MA 8	12 – 51	224	SZAJ-ST 20-2	175 503	14	35	45	39	25	M 12	1.8
HO 23 M 8	13 – 53	226									