

Weiche Aufsatzbacken


Mit Kreuzversatz

Typen: SBK, SRK, 2 SWKK und SRK-AL


Soft Top Jaws

With tongue and groove


Types: SBK, SRK, 2 SWKK and SRK-AL




Ausführung I
Version I



Ausführung II
Version II



Ausführung III
Version III



Ausführung IV
Version IV




Stahl 16 MnCr 5,
einsatzhärtbar
Steel 16 MnCr 5,
suitable for
case hardening


RÖHM-FUTTERTYPE RÖHM CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Ausführung Version	N	S	S ₁	B	H	L	a ₁	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
KFD 85	SBK 85	135 103	II	8	8	—	22	30	40	3	11	M 8	0.42
KFN 80-90-95	SRK 90	136 116	III	—	12	5	25	20	44	0	—	M 6	0.52
	SRK 91	136 119	III	—	12	5	25	45	44	0	—	M 6	1.00
KFD 95	SBK 95	135 104	II	8	8	—	22	40	44.5	3	15.5	M 8	0.69
KFD-HS 98	SRK 98	136 111	I	8	10	—	20	30	45	3	18	M 6	0.42
KFD 110 ¹⁾ ; KFD 125	SRK 110	136 100	I	8	8	—	25	30	51	3	15	M 6	0.67
KFD-HS 110 ¹⁾	SRK 111	136 102	I	10	10	—	22	30	53	3	17	M 8	0.52
KFD 110 ¹⁾ ; KFD-HS 110 ¹⁾	SRK 114	136 115	I	8	8	—	22	47	55.3	1	17	M 8	0.90
KFD 112	SRK 112	136 103	I	8	10	—	25	30	53	4	18	M 8	0.67
KFA 125; KFD-G 125	2 SWKK 125	126 100	IV	16	14	—	40	48	60	—	29	M 12	1.50
KFD 130-140; KF/SK 130	SBK 130	135 100	II	13	8	—	30	45	60	4	26.5	M 12	1.36
KFD-HS 130	SRK 132	136 112	I	8	10	—	25	30	60	3	22	M 8	0.76
KFA 160; KFD-G 160	2 SWKK 160	126 101	IV	18	18	—	60	60	76	—	35	M 16	3.55
KFD 160 ¹⁾ ; KFD-HS 160-175 ¹⁾ ; KF/SK 160	SRK 160	136 105	I	10	16	—	40	60	76	4	25	M 12	2.92
KFD 200 ¹⁾ ; KFD-HN 220; KFD-HS 200 ¹⁾ ; KF/SK 200	SRK 200	136 106	I	12	16	—	40	60	94	8	30	M 12	3.92
KFD 250 ¹⁾ ; KFD-HN 280; KFD-HS 250 ¹⁾	SRK 250	136 107	I	16	20	—	50	80	117	12	40	M 16	8.18
KFD 315 ¹⁾ ; KFD-HN 350	SRK 315	136 109	I	16	20	—	50	80	149	6	50	M 16	10.90

1) Hinweis: Die Futtertypen KFD und KFD-HS gibt es mit unterschiedlichen Grundbocken
Bitte überprüfen Sie die Anschlussmaße

1) Note: For chuck types KFD and KFD-HS various base jaws are available
Please compare the connecting dimensions



SRK-AL 90



SRK-AL 114



Aluminium,
hochfest
Aluminium,
high tensile

RÖHM-FUTTERTYPE RÖHM CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	S	S ₁	B	H	L	a ₁	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
KFN 80-90-95	SRK-AL 90 ²⁾	136 140	—	12	5	25	20	44	0	—	M 6	0.2
KFD 110 ¹⁾ ; KFD-HS 110 ¹⁾	SRK-AL 114 ²⁾	136 141	8	8	—	22	47	55.3	1	17	M 8	0.3

2) Dazu passende Segmentbacken finden Sie auf Seite 176

2) For suitable full grip jaws see page 176