


## Weiche Aufsatzbacken

Mit Kreuzversatz  
Type: WA-RN



## Soft Top Jaws

With tongue and groove  
Type: WA-RN



Stahl 16 MnCr 5,  
einsatzhärtbar  
Steel 16 MnCr 5,  
suitable for  
case hardening

RÖHM-FUTTERTYPE RÖHM CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	S	B	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L	b	l	Schrauben Screws DIN 912	Stück Piece kg
ZGU 125; ZSU 125; ZGF 125	WA-RN 125	151 108	7.96	12.67	26	38	35.0	62	32.0	25.6	M 8	0.35
ZGU 160; ZGU 140; ZSU 160; ZSU 140; ZGF 160	WA-RN 160	151 100	7.96	12.67	30	45	42.0	74	38.1	32.2	M 8	0.64
ZGU 200; ZGD 200-230; ZSU 200; UGU 200; ZGF 200; USU 200	WA-RN 200	151 101	7.96	12.67	30	50	47.0	87	44.5	38.7	M 8	0.84
ZGU 250; ZGD 250-270; ZSU 250; UGU 260; ZGF 250; USU 260	WA-RN 250	151 102	12.72	19.02	35	60	57.0	103	54.0	43.5	M 12	1.33
	WA-RN 265 <sup>1)</sup>	151 099	12.72	19.02	50	60	57.0	118	54.0	40.5	M 16	2.15
	WA-RN 304 <sup>2)</sup>	151 105	12.72	19.02	50	60	53.7	137	63.5	47.5	M 16	2.52
ZGU 315; ZGD 315; ZSU 315; UGU 310-350; ZGF 315; USU 310-350	WA-RN 315	151 103	12.72	19.02	40	60	57.0	120	63.5	53.0	M 12	1.84
ZGU 350-400; ZGD 400; ZSU 350-400; UGU 400-450; ZGF 350-400; USU 400-450	WA-RN 350-400	151 104	12.72	19.02	50	80	73.7	137	76.2	62.0	M 16	3.36
ZGU 500-630-700; ZGD 500; ZSU 500-630-700; UGU 500-560-600-630-710; USU 500-560-600-630-710	WA-RN 500-630	151 106	12.72	19.02	50	80	73.7	140	76.2	63.5	M 20	3.16
HS 630-700-800; ZGU 800; ZSU 800; UGU 800; USU 800; HS 1000-1250; ZGU 1000-1250; ZSU 1000-1250	WA-RN 800	151 109	12.72	19.02	60	100	93.7	210	76.2	70.0	M 20	8.00

### Hinweis:

Diese Aufsatzbacken passen auch auf die Grundbacken von verschiedenen anderen Planspiralfuttern, z. B. Amestra, Bison, Buck, Ladner, SCA, TOS, Kawatatec

### Bitte überprüfen Sie die Anschlussmaße

- 1) passend für Grundbacken EWB-TG 265  
2) passend für Grundbacken EWB-TG 315

### Note:

The mentioned top jaws are also suitable for base jaws of other scroll chuck types, e.g. Amestra, Bison, Buck, Ladner, SCA, TOS, Kawatatec

### Please compare the connecting dimensions

- 1) fitting on base jaws EWB-TG 265  
2) fitting on base jaws EWB-TG 315