


Weiche Aufsatzbacken

Mit Kreuzversatz
Type: SFA-AL



Vorteile der Aluminium-Aufsatzbacken

- Geringes Eigengewicht (≈ 3 x leichter als Stahl)
- Verbesserung der Drehleistung durch höhere Drehzahlen
- Höhere Spannkraft durch geringere Fliehkraft
- Hohe Zugfestigkeit (≈ Stahl)
- Verschleißfest

Soft Top Jaws

With tongue and groove
Type: SFA-AL

Advantages of aluminium top jaws

- low weight (≈ 3 x lighter than steel)
- better cutting rates through higher RPM
- more gripping force through reduced centrifugal force
- high tensile strength (equivalent to steel)
- wear resistant



Aluminium,
hochfest
Aluminium,
high tensile

SCHUNK-FUTTERTYPE SCHUNK CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	S	B	H ₁	H ₂	L	b	l	Satz Set kg
ROTA-G 160; ROTA NCW 185; ROTA-S 160; ROTA-S plus 160; ROTA THW 165; ROTA NCR 200 ¹⁾ ; ROTA THW plus 165-185; THW 165	SFA-AL 160	172 100	8	18	25	50	46	85	32	25	0.7
ROTA-G 200; ROTA NCW 225; ROTA NCWF 210; ROTA-S 200; ROTA-S plus 200; ROTA THW 210; ROTA THW plus 215; ROTA THWB 210; THW 210 R/F; ROTA THW vario 215	SFA-AL 200	172 102	10	20	25	50	46	105	40	35	0.9
ROTA-G 250-315; ROTA NCW 265-315; ROTA NCWF 250-315; ROTA-S 250; ROTA-S plus 250; ROTA THW 250-315; ROTA THW plus 260-315; ROTA THWB 265; THW 250-265-R/F; THW 315-R	SFA-AL 250	172 103	12	20	40	60	55	125	40	35	2.1
ROTA-G 400; ROTA-S 315; ROTA-S plus 315; ROTA THW 400; ROTA THWB 315; THW 315-F; THW 400-R/F	SFA-AL 315	172 104	12	26	40	60	54	145	54	45	2.4
ROTA-G 500; ROTA-S 400-500; ROTA-S plus 400-500; ROTA THW 500-630-800; ROTA THWB 400-500; THW 500-R/F; THW 630-R	SFA-AL 400	172 105	18	30	50	80	73	180	60	50	5.1
ROTA-G 630; ROTA-S 630-800; ROTA-S plus 630-800	SFA-AL 630	172 106	24	40	65	118	110	260	82	70	14.8
ROTA-S 1000; ROTA-S plus 1000	SFA-AL 1000	172 108	24	40	80	155	147	350	82	70	32.0

1) Bitte bestellen Sie jeweils 2 Sätze à 3 Stück = 1 Satz für das 6-Backenfutter

1) Please order 2 sets per 3 pcs. = 1 set for the 6-jaw-chuck