

**Handspannfutter ROTA-S plus 160
mit Konsolplatte oder
mit Zentrierrand**
für den stationären Einsatz

**Manual Chuck ROTA-S plus 160
with console plate or
with straight recess mount**
for stationary application



| Bezeichnung Type | Ident.-Nr. Id.-No. | Hub/Backe Stroke/Jaw | Backenspannkraft max. Total gripping force max. | Gewicht Weight | Zahnteilung Tooth spacing |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| ROTA-S plus 160/K | 0410000 | 6.5 mm | 60 kN bei/at 70 Nm | 11.5 kg | 4.8 mm |
| ROTA-S plus 160/Z | 0410010 | 6.5 mm | 60 kN bei/at 70 Nm | 7.4 kg | 4.8 mm |

