

**Handspannfutter ROTA-S plus 250
mit Konsolplatte oder
mit Zentrierrand**
für den stationären Einsatz

**Manual Chuck ROTA-S plus 250
with console plate or
with straight recess mount**
for stationary application



Bezeichnung Type	Ident.-Nr. Id.-No.	Hub/Backe Stroke/Jaw	Backenspannkraft max. Total gripping force max.	Gewicht Weight	Zahnteilung Tooth spacing
ROTA-S plus 250/K	0410002	7.5 mm	160 kN bei/at 200 Nm	39.4 kg	6 mm
ROTA-S plus 250/Z	0410012	7.5 mm	160 kN bei/at 200 Nm	26.0 kg	6 mm

