

Handspannfutter ROTA-S plus 200 mit Konsolplatte oder mit Zentrierrand

für den stationären Einsatz

Manual Chuck ROTA-S plus 200 with console plate or with straight recess mount

for stationary application



Bezeichnung Type	Ident.-Nr. Id.-No.	Hub/Backe Stroke/Jaw	Backenspannkraft max. Total gripping force max.	Gewicht Weight	Zahnteilung Tooth spacing
ROTA-S plus 200/K	0410001	6.8 mm	95 kN bei/at 100 Nm	23.6 kg	4.8 mm
ROTA-S plus 200/Z	0410011	6.8 mm	95 kN bei/at 100 Nm	14.3 kg	4.8 mm

