


SINOclamp

the SINOclamp spanner wrench with ratcheting convenience for fast and easy clamping of all SINO-toolholders



SINOclamp

la llave de apriete SINOclamp con útil sistema de trinqueteo para una sujeción rápida y sencilla de todos los portaherramientas SINO



Technical data

Description Descripción	ID		D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	L ₁ [mm]	For clamping diameter Para diámetro de sujeción
SINOclamp	0210640	•	44.45	80.0	261.0	12
SINOclamp	0210641	•	49.72	84.0	265.0	20 - 25


- Can be supplied from stock
- Cannot be used on CAT 50 SINO holders

Datos técnicos

- Posible suministro de existencia
- No se puede utilizar en los portaherramientas CAT 50 SINO

SINO "C"-spanner

suitable for all SINO universal chucks



Llaves de gancho SINO

apto para todos los chucks universales SINO



Technical data

Description Descripción	ID		L ₁ [mm]	For clamping diameter Para diámetro de sujeción
SIN HKS 45-50	0208876	•	270.0	12 mm - 25 mm 1/2" - 3/4"
SIN HKS 45-50	0208877	•	360.0	12 mm - 25 mm 1/2" - 3/4"
SIN HKS 68-75	0208879	•	410.0	32 mm 1 1/4"

- Can be supplied from stock

Datos técnicos

- Posible suministro de existencia