



Harte Krallenbacken

Für Innenspannung
Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°
Type: SZIJ




Hinweis:

Auflagebolzen zur Veränderung der Einspanntiefe »T« gehören nicht zum Lieferumfang! Maß- und Bestelltabelle finden Sie auf Seite 301

Note:

Workpiece stops to adjust the clamping depth »T« are not included in our scope of delivery and have to be ordered separately! For dimensions and ordering data see page 301



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

passende Nutensteine auf Seite 130
for suitable T-Nuts see page 130

HOWA-FUTTERTYPE HOWA CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 210												
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	60 – 84 60 – 91	221 225	SZIJ 20-1	179 110	14	35	53	20	M 6	25	M 12	2.1
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	76 – 114 76 – 121	223 225	SZIJ 20-2	179 111	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.1
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	106 – 144 106 – 151	218 220	SZIJ 20-3	179 113	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.1
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	136 – 174 136 – 181	228 230	SZIJ 20-4	179 114	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.0