


Verzahnte Stangen, Länge 420 mm ungebohrt, Type SBM-ST

Mit Spitzverzahnung 90°
Härteanleitung siehe Seite 320



Serrated bars, length 420 mm unbored, Type SBM-ST

With fine serration 90°
For hardening instructions see page 320



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzhärtbar
Steel 16 MnCr 5,
suitable for
case hardening

SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Verzahnung Serration	N	B	H	L	Stück Piece kg
SBM-ST 100	112 150	1/16" x 90°	10	35	60	420	6.7
SBM-ST 120	112 160	1/16" x 90°	12	35	60	420	6.7
SBM-ST 121	112 163	1/16" x 90°	12	40	80	420	10.2
SBM-ST 140	112 165	1/16" x 90°	14	35	60	420	6.6
SBM-ST 160	112 167	1/16" x 90°	16	50	60	420	9.4
SBM-ST 161	112 168	1/16" x 90°	16	40	80	420	10.2
SBM-ST 170	112 170	1/16" x 90°	17	40	60	420	7.6
SBM-ST 171	112 171	1/16" x 90°	17	40	80	420	10.2
SBM-ST 172	112 172	1/16" x 90°	17	40	100	420	12.8
SBM-ST 210	112 180	1/16" x 90°	21	50	60	420	9.4
SBM-ST 211	112 181	1/16" x 90°	21	50	80	420	12.7
SBM-ST 212	112 182	1/16" x 90°	21	50	120	420	19.3
SBM-ST 213	112 183	1/16" x 90°	21	80	80	420	20.4
SBM-ST 250	112 190	3/32" x 90°	25.5	60	100	420	19.2
SBM-ST 251	112 191	3/32" x 90°	25.5	60	160	420	30.9


Verzahnte Stangen · Serrated Bars

Verzahnte Stangen, Länge 420 mm ungebohrt, Type SBM-STA

Mit Spitzverzahnung 1/16" x 90°

Serrated bars, length 420 mm unbored, Type SBM-STA

With fine serration 1/16" x 90°




Aluminium,
hochfest
Aluminium,
high tensile

SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Verzahnung Serration	N	B	H	L	Stück Piece kg
SBM-STA 120	112 161	1/16" x 90°	12	35	60	420	2.4
SBM-STA 140	112 166	1/16" x 90°	14	35	60	420	2.4
SBM-STA 160	112 169	1/16" x 90°	16	40	60	420	2.8
SBM-STA 170	112 173	1/16" x 90°	17	40	60	420	2.8
SBM-STA 210	112 184	1/16" x 90°	21	50	80	420	4.6
SBM-STA 250	112 187	3/32" x 90°	25.5	60	100	420	7.0

Verzahnte Stangen, Länge 420 mm ungebohrt, Type JBM-ST

Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°
Härteanleitung siehe Seite 320



Serrated bars, length 420 mm unbored, Type JBM-ST

With fine serration 1.5 mm x 60°
For hardening instructions see page 320



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzhärtbar
Steel 16 MnCr 5,
suitable for
case hardening

SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Verzahnung Serration	N	B	H	L	Stück Piece kg
JBM-ST 100	114 500	1.5 mm x 60°	10	32	32	420	3.1
JBM-ST 120	114 510	1.5 mm x 60°	12	35	60	420	6.7
JBM-ST 140	114 520	1.5 mm x 60°	14	40	80	420	10.2
JBM-ST 141	114 521	1.5 mm x 60°	14	60	60	420	11.2
JBM-ST 160	114 530	1.5 mm x 60°	16	40	80	420	10.2
JBM-ST 161	114 531	1.5 mm x 60°	16	40	120	420	15.4
JBM-ST 162	114 532	1.5 mm x 60°	16	60	60	420	11.4
JBM-ST 210	114 540	1.5 mm x 60°	21	50	80	420	12.7
JBM-ST 211	114 541	1.5 mm x 60°	21	60	120	420	23.2
JBM-ST 220	114 550	1.5 mm x 60°	22	60	120	420	23.2


Verzahnte Stangen · Serrated Bars

Verzahnte Stangen, Länge 420 mm ungebohrt, Type JBM-STA

Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°

Serrated bars, length 420 mm unbored, Type JBM-STA

With fine serration 1.5 mm x 60°



Aluminium,
hochfest
Aluminium,
high tensile

SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Verzahnung Serration	N	B	H	L	Stück Piece kg
JBM-STA 100	114 501	1.5 mm x 60°	10	30	40	420	1.3
JBM-STA 120	114 511	1.5 mm x 60°	12	40	60	420	2.8
JBM-STA 140	114 522	1.5 mm x 60°	14	40	80	420	3.7
JBM-STA 160	114 533	1.5 mm x 60°	16	40	80	420	3.7
JBM-STA 210	114 542	1.5 mm x 60°	21	50	80	420	4.6
JBM-STA 220	114 552	1.5 mm x 60°	22	60	100	420	7.0