


Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 90°
Type: SZA-ST

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 90°
Type: SZA-ST



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

passende Nutensteine auf Seite 170 – 171
for suitable T-Nuts see page 170 – 171

RÖHM-FUTTERTYPE RÖHM CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 160, 175 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°											
KFD-HS 160	14 – 29	170	SZA-ST 16-4	175 112	12	32	40	30	2 x 15	M 8	1.1
KFD-HS 175	14 – 43	184									
KFD 160	14 – 32	171	SZA-ST 16-1	175 100	17	35	40	30	19	M 12	1.2
KFD-HF 160	14 – 32	171									
KFH 160	15 – 32	171									
Ø 200											
KFD 200	14 – 43	205	SZA-ST 20-1	175 101	17	35	45	35	22	M 12	1.5
KFD-HF 200	14 – 43	205									
KFD-HS 200 ¹⁾	14 – 43	205									
KFH 200	16 – 43	205									
Ø 250											
KFD-HS 250 ¹⁾	17 – 83	270	SZA-ST 25-1	175 102	17	35	45	35	22	M 12	1.8
KFL 250	18 – 83	270									
KFD 250	17 – 59	260	SZA-ST 25-2	175 103	21	45	50	40	28	M 16	2.7
KFD-HF 250	15 – 59	260									
KFH 250	16 – 59	260									
Ø 315											
KFD 315	20 – 91	332	SZA-ST 31-1	175 104	21	45	50	40	28	M 16	3.3
KFD-HF 315	20 – 92	333									
KFD-HS 315	20 – 97	338									
KFH 315	25 – 92	333									
KFL 315	25 – 92	333									
Ø 400 – Verzahnung 3/32" x 90° / Serration 3/32" x 90°											
KFD 400	30 – 99	436	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
KFD-HF 400	30 – 101	438									
KFD-HS 400	30 – 99	436									
KFH 400	40 – 100	438									
Ø 500											
KFD 500	40 – 150	500	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
KFD-HF 500	40 – 150	500									
KFD-HS 500	40 – 150	500									
KFH/KFL 500	40 – 150	500									

1) Bitte verwenden Sie bei diesen Futteren einzelne Nutensteine

1) Please use single T-Nuts to adapt these jaws on chuck type KFD-HS