


Nutensteine


Typen: NS, TS und TM

T-Nuts


Types: NS, TS and TM



Ausführung I / Version I



TS
Ausführung II / Version II



TM
Ausführung III / Version III

1) Bei TS und TM handelt es sich um ein 2-teiliges System bestehend aus T-Nutenschraube und Überwurfmutter. Beide Teile sind separat erhältlich und müssen daher einzeln bestellt werden.

1) TS and TM is a two-piece system consisting of a T-slot bolt and a cap nut. Both components are separately available and have to be ordered separately.

BERG-FUTTERTYPE BERG CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Ausführung Version	S/S ₁₉₆	H	h	Gewinde Thread	Zyl.-Schraube DIN 912 Cyl.-Screw DIN 912	Max. zul. Anziehdrehmoment Nm Max. admissible torque Nm
KH 110	TS 9 ¹⁾	148 105	II	8	17.3	7	M 9 x 1	–	45
	TM 9 ¹⁾	148 115	III	–	13	–	M 9 x 1	(D 13/∅ 6.1)	45
KF 130	NS 80	140 100	I	12	17.2	7	M 8	M 8 x 22	30
KH 140; KH 160	TS 10 ¹⁾	148 106	II	10	20.3	9.3	M 10	–	60
	TM 10 ¹⁾	148 116	III	–	16	–	M 10	(D 16/∅ 8.1)	60
HES 160; HESF 160; KF 160; HES 200; HESF 200; KF 200, KHFF 200	NS 123	141 100	I	17	22	9	M 12	M 12 x 30	70
KH 175; KH 200	TS 12 ¹⁾	148 107	II	12	23.2	9	M 12	–	100
	TM 12 ¹⁾	148 117	III	–	19	–	M 12	(D 17.8/∅ 10.1)	100
HES 250; HESF 250; KF 250; KHFF 250; HES 315; HESF 315; KF 315; KHFF 315	NS 162	141 101	I	21	27	10	M 16	M 16 x 35	150
KH 250; KH 315	TS 16 ¹⁾	148 108	II	16	26.7	12	M 16	–	250
	TM 16 ¹⁾	148 118	III	–	25	–	M 16	(D 24.5/∅ 14.1)	250
KHFF 400	NS 201	142 103	I	25.5	33.7	15.5	M 20	M 20 x 45	300
HES 400; HESF 400; KF 400; HES 500; HESF 500; KF 500; HES 630; HESF 630; KF 630	NS 202	141 102	I	25.5	36	16	M 20	M 20 x 50	300
KH 400; KH 500; KH 630	TS 20 ¹⁾	148 109	II	20	32.7	16	M 20	–	300
	TM 20 ¹⁾	148 119	III	–	32	–	M 20	(D 32/∅ 17.1)	300