

Weiche Aufsatzbacken


Mit Kreuzversatz

Typen: SRK, SBK und 2 SWKK


Soft Top Jaws

With tongue and groove


Types: SRK, SBK and 2 SWKK



Ausführung I
Version I



Ausführung II
Version II



Ausführung III
Version III



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzhärbar
Steel 16 MnCr 5,
suitable for
case hardening

FORKARDT-FUTERTYPE FORKARDT CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Ausführung Version	N	S	B	H	L	a ₁	b	Satz Set kg
KGH 98-17	SRK 98	136 111	I	8	10	20	30	45	3	18	0.42
KTHS 110-26	SRK 112	136 103	I	8	10	25	30	53	4	18	0.67
2BLE 125; 2BLN 125	2 SWKK 125	126 100	II	16	14	40	48	60	–	29	1.50
KGH 130-30	SRK 132	136 112	I	8	10	25	30	60	3	22	0.77
KG 130; KS 130; KS/PK 130	SBK 130	135 100	III	13	8	30	45	60	4	26.5	1.42
2BLE 160; 2BLEPK 160; 2BLN 160	2 SWKK 160	126 101	II	18	18	60	60	76	–	35	3.55
KG 160; KT 160	SRK 160	136 105	I	10	16	40	60	76	4	25	2.92
KG 200 ¹⁾ ; KT 200 ¹⁾ ; KTGF 200 ¹⁾	SRK 200	136 106	I	12	16	40	60	94	8	30	3.92
KG 250 ¹⁾ ; KT 250 ¹⁾ ; KTG 250 ¹⁾ ; KTN 250 ¹⁾	SRK 250	136 107	I	16	20	50	80	117	12	40	8.18

1) Bitte überprüfen Sie die Anschlussmaße

1) Please check the connecting dimensions