


Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 90°
Type: SZA-ST



passende Nutensteine auf Seite 102
for suitable T-Nuts see page 102



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 90°
Type: SZA-ST

FORKARDT-FUTTERTYPE FORKARDT CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 160, 175 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°											
KTN 160	14 – 32	171	SZA-ST 16-1	175 100	17	35	40	30	19	M 12	1.2
NH/NHF 160	12 – 32	171									
QLC/QLK 175	11 – 46	185									
Ø 200											
KTN 200	14 – 43	205	SZA-ST 20-1	175 101	17	35	45	35	22	M 12	1.5
NH/NHF 200	14 – 43	205									
QLC/QLK 200	14 – 53	216									
Ø 250											
NHF 250 (Index)	20 – 55	241	SZA-ST 25-1	175 102	17	35	45	35	22	M 12	1.8
KTN 250	17 – 59	260	SZA-ST 25-2	175 103	21	45	50	40	28	M 16	2.7
NH/NHF 250	17 – 53	254									
QLC/QLK 250	17 – 66	267									
Ø 315											
KTN 315	20 – 91	332	SZA-ST 31-1	175 104	21	45	50	40	28	M 16	3.3
NH/NHF 315	20 – 92	333									
QLC/QLK 315	20 – 97	338									
Ø 400, 500 – Verzahnung 3/32" x 90° / Serration 3/32" x 90°											
KTN 400	30 – 99	436	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
NH/NHF 400	30 – 101	438									
QLC/QLK 400	30 – 99	436									
KTN 500	30 – 198	597	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
NH/NHF 500	136 – 198	537									