


Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 90°
Type: SZA-ST

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 90°
Type: SZA-ST



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

passende Nutensteine auf Seite 221 – 223
for suitable T-Nuts see page 221 – 223

SMW/AUTOBLOK-FUTTERTYPE SMW/AUTOBLOK CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 160, 165 – Verzahnung 1/16" x 90° / Serration 1/16" x 90°											
HFK / HFKS 160; KDV / KDVG 160 KFMF / KJV 160	15 – 30	170	SZA-ST 16-1	175 100	17	35	40	30	19	M 12	1.2
AL-D 165 AN-D / BH-D 165 BB-D 175 GHD-FC / GHDN 165	14 – 35 14 – 29 14 – 41 15 – 30	176 170 182 171	SZA-ST 17-1	175 113	14	30	40	30	20	M 10	1.0
Ø 200, 210											
HFK / HFKS 200; KDV / KDVG 200 KFMF / KJV 200; GHD-FC / GHDN 210 AL-D 210 AN-D / BH-D 210 BB-D 210	20 – 45 20 – 45 22 – 57 14 – 49 18 – 51	206 206 219 212 213	SZA-ST 20-1	175 101	17	35	45	35	22	M 12	1.5
Ø 250											
HFK / HFKS 250; KDV / KDVG 250 KFMF / KJV 250; GHD-FC / GHDN 250 AN-D / BH-D 250 AL-D 250 BB-D 250 BHD-FC 250	20 – 55 20 – 55 20 – 58 28 – 69 27 – 60 24 – 58	255 255 259 269 259 259	SZA-ST 25-2	175 103	21	45	50	40	28	M 16	2.7
Ø 315											
HFK / HFKS 315; KDV / KDVG 315 KFMF / KJV 315; GHD-FC / GHDN 315 AN-D / BH-D 315 AL-D 315 BB-D 315 BHD-FC 315	40 – 80 40 – 80 27 – 87 27 – 99 45 – 91 22 – 87	320 320 327 339 331 327	SZA-ST 31-1	175 104	21	45	50	40	28	M 16	3.3
Ø 400											
BHD-FC 400	57 – 94	328	SZA-ST 31-1	175 104	21	45	50	40	28	M 16	3.3
Ø 400 – Verzahnung 3/32" x 90° / Serration 3/32" x 90°											
HFK / HFKS 400 AL-D 400 AN-D 400	50 – 100 44 – 112 44 – 100	438 448 436	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0
Ø 500											
HFK / HFKS 500	60 – 120	458	SZA-ST 40-1	175 105	25.5	60	55	45	35	M 20	8.0