



Harte Krallenbacken

Für Außenspannung
Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°
Type: SZAJ




Hinweis:

Auflagebolzen zur Veränderung der Einspanntiefe »T« gehören nicht zum Lieferumfang! Maß- und Bestelltabelle finden Sie auf Seite 301

Note:

Workpiece stops to adjust the clamping depth »T« are not included in our scope of delivery and have to be ordered separately! For dimensions and ordering data see page 301



**Stahl 16 MnCr 5, einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5, case hardened**

passende Nutensteine auf Seite 130
for suitable T-Nuts see page 130

HOWA-FUTTERTYPE HOWA CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 165												
HO 7 MA 6	27 - 56	181	SZAJ 16-6	176 100	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1.2
HO 22 M 6	32 - 52	177										
HO 27 M 6	27 - 52	177										
HO 22 M 6	48 - 68	175	SZAJ 16-7	176 101	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1.0
HO 7 MA 6	56 - 88	178	SZAJ 16-8	176 102	12	30	47	20	M 6	20	M 10	1.1
HO 22 M 6	64 - 84	173										
HO 27 M 6	48 - 84	173										
HO 22 M 6	78 - 98	174	SZAJ 16-9	176 103	12	35	47	20	M 6	20	M 10	1.1
HO 7 MA 6	81 - 118	178	SZAJ 16-10	176 104	12	40	47	20	M 6	20	M 10	1.2
HO 22 M 6	94 - 118	173										
HO 27 M 6	71 - 114	173										

Harte Krallenbacken



Für Außenspannung
Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°
Type: SZAJ

**NOCH MEHR BISS
DURCH VERBESSERTE
ZAHNKONTUR!**

Hard Claw Jaws


For O.D.-Clamping
With fine serration 1.5 mm x 60°
Type: SZAJ

**MORE BITE
WITH NEW
CLAW PROFILE!**



Hinweis:
Auflagebolzen zur Veränderung der Einspanntiefe »T« gehören nicht zum Lieferumfang! Maß- und Bestelltabellen finden Sie auf Seite 301

Note:
Workpiece stops to adjust the clamping depth »T« are not included in our scope of delivery and have to be ordered separately! For dimensions and ordering data see page 301



**Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened**

passende Nutensteine auf Seite 130
for suitable T-Nuts see page 130

HOWA-FUTTERTYPE HOWA CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 210												
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	34 – 72 34 – 78	211 211	SZAJ 20-1	138 110	14	35	53	25	M 6	25	M 12	1.9
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	62 – 100 62 – 106	218 218	SZAJ 20-2	138 112	14	35	53	25	M 6	25	M 12	1.6
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	92 – 130 92 – 136	218 223	SZAJ 20-3	138 114	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1.7
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	122 – 160 122 – 166	218 223	SZAJ 20-4	138 116	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1.6
HO 7 MA 8 HO 23 M 8	150 – 180 150 – 187	238 245	SZAJ 20-16	138 143	14	40	53	25	M 6	25	M 12	1.7
HO 22 M 8 HO 27 M 8	38 – 70 30 – 68	214 214	SZAJ 20-5	138 120	16	35	53	25	M 6	25	M 12	1.8
HO 22 M 8 HO 27 M 8	66 – 98 48 – 96	214 214	SZAJ 20-6	138 125	16	35	53	25	M 6	25	M 12	1.6
HO 22 M 8 HO 27 M 8	96 – 128 78 – 126	218 213	SZAJ 20-7	138 122	16	40	53	25	M 6	25	M 12	1.7
HO 22 M 8 HO 27 M 8	126 – 158 108 – 155	218 213	SZAJ 20-8	138 127	16	40	53	25	M 6	25	M 12	1.6
Ø 254												
HO 22 M 10 HO 27 M 10	38 – 88 38 – 90	262 264	SZAJ 25-9	138 115	18	40	58	25	M 6	30	M 14	2.7
HO 22 M 10 HO 27 M 10	80 – 130 76 – 132	262 264	SZAJ 25-10	138 129	18	40	58	25	M 6	30	M 14	2.3
HO 22 M 10 HO 27 M 10	118 – 168 120 – 176	265 268	SZAJ 25-11	138 141	18	45	58	25	M 6	30	M 14	2.3
HO 22 M 10 HO 27 M 10	169 – 219 165 – 221	286 286	SZAJ 25-12	138 142	18	45	58	25	M 6	30	M 14	2.5