



Harte Krallen-Stangenbacken

Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°
Type: SZAJ-ST



passende Nutensteine auf Seite 150
for suitable T-Nuts see page 150

Hard Claw Jaws for Bar Clamping

With fine serration 1.5 mm x 60°
Type: SZAJ-ST



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

KITAGAWA-FUTTERTYPE KITAGAWA CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 165											
B 160; B 6; BB 06	14 – 29	168	SZAJ-ST 16-2	175 501	12	30	40	34	20	M 10	1.1
B 206; HOH 6	14 – 31	170									
HOH 160; N 6	14 – 25	163									
HOH 206; N 160	14 – 31	170									
BB 06; BB 206	17 – 34	173									
Ø 210											
B 200; B 8	17 – 38	210	SZAJ-ST 20-2	175 503	14	35	45	39	25	M 12	1.8
B 208; HOH 8	17 – 41	213									
HOH 200; N 8	17 – 41	213									
HOH 208; N 200	17 – 41	213									
BB 08; BB 208	21 – 43	215									
Ø 254											
B 250; B 10	17 – 57	256	SZAJ-ST 25-3	175 508	16	40	50	44	30	M 12	2.5
B 210; HOH 10	17 – 59	258									
HOH 250; N 10	17 – 53	252									
HOH 10 K; N 250	17 – 54	253									
BB 10; BB 210	27 – 52	251									
Ø 305											
B 300; B 12	20 – 81	304	SZAJ-ST 30-1	175 510	18	50	50	44	30	M 14	3.5
HOH 300	22 – 79	302									
HOH 12; N 12	20 – 87	310									
HOH 12 K; N 300	20 – 81	304									
B 212	22 – 82	305	SZAJ-ST 30-3	175 512	21	50	50	44	30	M 16	3.4
BB 212	33 – 93	315									