




## Harte Krallenbacken

Für Innenspannung  
Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°  
Type: SZIJ



**Hinweis:**  
Auflagebolzen zur Veränderung der Einspanntiefe »T« gehören nicht zum Lieferumfang! Maß- und Bestelltabellen finden Sie auf Seite 301

**Note:**  
Workpiece stops to adjust the clamping depth »T« are not included in our scope of delivery and have to be ordered separately! For dimensions and ordering data see page 301



Stahl 16 MnCr 5,  
einsatzgehärtet  
Steel 16 MnCr 5,  
case hardened

passende Nutensteine auf Seite 43 – 44  
for suitable T-Nuts see page 43 – 44

SCHUNK-FUTTERTYPE SCHUNK CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	G	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
<b>Ø 210</b>												
ROTA NCK 210 ROTA NCK plus 210	60 – 78	219	SZIJ 20-1	179 110	14	35	53	20	M 6	25	M 12	2.0
	80 – 108	219	SZIJ 20-2	179 111	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.1
	110 – 139	209	SZIJ 20-3	179 113	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.1
	140 – 168	219	SZIJ 20-4	179 114	14	40	53	20	M 6	25	M 12	2.0
<b>Ø 250</b>												
ROTA NCK 250 ROTA NCK plus 250	60 – 98	260	SZIJ 25-1	179 116	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2.7
	100 – 138	260	SZIJ 25-2	179 118	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2.8
	137 – 176	256	SZIJ 25-3	179 120	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2.4
	171 – 210	266	SZIJ 25-4	179 121	16	40	58	25	M 6	30	M 12	2.2
<b>Ø 315</b>												
ROTA NCK 315 ROTA NCK plus 315	78 – 138	315	SZIJ 30-13	179 128	21	50	65	25	M 8	30	M 16	4.7
	138 – 199	321	SZIJ 30-14	179 129	21	50	65	25	M 8	30	M 16	4.4
	202 – 264	305	SZIJ 30-15	179 130	21	50	65	25	M 8	30	M 16	3.4
	254 – 316	357	SZIJ 30-16	179 131	21	50	65	25	M 8	30	M 16	4.2