

Weiche Aufsatzbacken


Mit Kreuzversatz

Typen: SRK und 2 SWKK


Soft Top Jaws

With tongue and groove

Types: SRK and 2 SWKK



Ausführung I
Version I



Ausführung II
Version II



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzhärtbar
Steel 16 MnCr 5,
suitable for
case hardening

SMW/AUTOBLOK-FUTTERTYPE SMW/AUTOBLOK CHUCK TYPE	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	Ausführung Version	N	S	B	H	L	a ₁	b	Satz Set kg
HFK 110 ¹⁾ ; HFKS 110 ¹⁾	SRK 110	136 100	I	8	8	25	30	51	3	15	0.6
CL-C 125; KZF 125; KZF-ES 125	2 SWKK 125	126 100	II	16	14	40	48	60	–	29	1.5
CL-C 160; KZF 160; KZF-ES 160	2 SWKK 160	126 101	II	18	18	60	60	76	–	35	3.5

1) Bitte überprüfen Sie die Anschlussmaße

1) Please check the connecting dimensions