

Harte Krallen-Stangenbacken



Mit Spitzverzahnung 1.5 mm x 60°

Type: SZAJ-ST

Harte Krallen-Stangenbacken

With fine serration 1.5 mm x 60°

Type: SZAJ-ST



passende Nutensteine auf Seite 221 – 222
for suitable T-Nuts see page 221 – 222



Stahl 16 MnCr 5,
einsatzgehärtet
Steel 16 MnCr 5,
case hardened

SMW/AUTOBLOK-FUTTERTYPE SMW/AUTOBLOK CHUCK TYPE	Spannbereich Clamping range	Schwingkreis Swing diameter	SCHUNK-Type	Ident-Nr. Id.-No.	N	B	H	T	b	Schrauben Screws DIN 912	Satz Set kg
Ø 165, 175											
AN-M 165	14 – 39	178	SZAJ-ST 16-2	175 501	12	30	40	34	20	M 10	1.1
BH-M 165	14 – 39	178									
BB-M 175	19 – 51	191									
Ø 210											
AN-M 210	15 – 48	221	SZAJ-ST 20-2	175 503	14	35	45	39	25	M 12	1.8
BH-M 210	17 – 49	222									
BB-M 210	19 – 50	223									
Ø 250											
AN-M 250	21 – 59	258	SZAJ-ST 25-3	175 508	16	40	50	44	30	M 12	2.5
BH-M 250	20 – 58	257									
BB-M 250	30 – 59	258									
Ø 315											
AN-M 315	20 – 97	320	SZAJ-ST 30-3	175 512	21	50	50	44	30	M 16	3.4
BH-M 315	27 – 97	320									
BB-M 315	57 – 96	319									